

PHILIPS

Intelligent RGB LED strip, 4 m, Type C, Connected by WiZ

Intelligent LED

Statiske og dynamiske lystilstande

Alsidig og kan afkortes

Pålidelig og nem at installere



8721103159502



Dekorér med farver

Forvandl ethvert rum med denne alsidige intelligente LED strip. Udforsk et bredt udvalg af statiske og dynamiske lystilstande i levende farver. Tilpas længden til dine møbler, langs vægge eller under skabe (bemærk, at afskårne sektioner ikke kan sættes på igen). En beskyttende belægning sikrer langvarig ydeevne, mens den stærke selvklæbende bagside giver hurtig installation uden at beskadige de fleste overflader. Nem at sætte op med WiZ appen og fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter.

Nem opsætning

- Nem opsætning
- Nem at installere

Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning
- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Synk. med musik

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Levende farver

Vigtigste nyheder

Nem opsætning



1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

Nem at installere



Bøj og afkort, så den passer alle steder, og brug den dobbeltsidede selvklæbende bagside og monteringsstilbehøret til at fastgøre den.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Synk. med musik




Mærk rytmen med Music Sync. Synkroniser nemt dit lys med din yndlingsmusik ved hjælp af mikrofonen på din smartphone.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Levende farver



Vælg mellem millioner af levende farver for at skabe baggrundsbelysning til ethvert humør.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: < 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Stue, Børneværelse, Underholdningsværelse

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 75 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220–240 V
- Effekt: 5,3
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,157 kg
- Samlet højde: 0,21 mm
- Samlet længde: 400 mm
- Samlet bredde: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet lys
- Pære med wattforbrug inkluderet: 6.5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri
- Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159502
- Nettovægt: 0,16 kg
- Bruttovægt: 0,24 kg
- Højde: 16,7 cm
- Længde: 8,2 cm
- Bredde: 13,9 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.122

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com