

PHILIPS

Intelligent RGBIC LED strip, 20 m, Type C, Connected by WiZ

Intelligent LED

Flerfarvede lyseffekter

Statiske og dynamiske lystilstande

Alsidig og kan afkortes



8721103159588



Flydende farver

Denne alsidige RGBIC LED strip skaber imponerende flerfarvede effekter – fra løbende regnbueeffekter og bløde farveovergange til glimtende dynamiske scener. Skab stemning i ethvert rum med et bredt udvalg af statiske og dynamiske lystilstande i levende farver. Takket være det fleksible design kan LED strippen afkortes, så den passer til næsten ethvert rum, og nemt monteres på møbler, langs vægge eller under skabe (bemærk, at afskårne stykker ikke kan sættes på igen). Nem at sætte op med WiZ appen og fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter.

Nem opsætning

- Nem opsætning
- Nem at installere

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Synk. med musik

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Flerfarvet lys
- Levende farver

Vigtigste nyheder

Nem opsætning




1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

Nem at installere



Bøj og afkort, så den passer alle steder, og brug den dobbeltsidede selvklæbende bagside og monteringsstilbehøret til at fastgøre den.

SpaceSense-bevægelsesreg.




Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Synk. med musik



Mærk rytmen med Music Sync. Synkroniser nemt dit lys med din yndlingsmusik ved hjælp af mikrofonen på din smartphone.

Levende farver




Vælg mellem millioner af levende farver for at skabe baggrundsbelysning til ethvert humør.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Flerfarvet lys



Denne LED strip kan skabe imponerende flerfarvede lyseffekter med flere farver samtidig, såsom dynamiske regnbuer og glimtende gnister.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: < 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Stue, Børneværelse, Underholdningsværelse

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 75 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9
- Spænding: 220-240 V
- Effekt: 30,6
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,465 kg
- Samlet højde: 0,21 mm
- Samlet længde: 2.000 mm
- Samlet bredde: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys (RGBIC)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 36
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159588
- Nettovægt: 0,47 kg
- Bruttovægt: 0,7 kg
- Højde: 21,8 cm
- Længde: 8,2 cm
- Bredde: 18,9 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.216

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com