

# PHILIPS

Smart LED RGB A60  
pære, E27 fatning, 1521lm,  
2-pak

Intelligent LED

Millioner af farver

Justerbart hvidt lys

Lav lysdæmpning

8721103160003



## Gør din belysning mere smart

Forvandl dit rum med smart belysning, der tilpasser sig enhver situation. Skab den rette stemning med klart lys i millioner af farver samt forudindstillede tilstande såsom Fireplace og Ocean. Skift nemt mellem køligt, energigivende hvidt lys og varme, afslappende nuancer med et justerbart område fra 2200 K til 6500 K, og finjuster lysstyrken fra 100% helt ned til 1% for fuld kontrol.

### Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ
- Smart lysstyring

### Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande


- Millioner af farver
- Justerbart hvidt lys
- Lav lysdæmpning

# Vigtigste nyheder

## Connected by WiZ


Styr dine lys med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din Smart home-assistent. Kompatibel med Alexa og Google Home.

## Smart lysstyring



Styr dine lyskilder med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din smarte hjemmeassistent. Kompatibel med Alexa og Google Home.

## SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller – enheder.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Millioner af farver




Vælg en lysfarve fra paletten, eller brug en forudindstillet lystilstand såsom Fireplace eller Ocean for at skabe den rette stemning.

## Justerbart hvidt lys



Juster nemt fra kølige, blålige nuancer, der forbedrer synlighed og fokus, til bløde, varmere nuancer til afslapning om aftenen (2200–6500 K).

## Lav lysdæmpning



Dæmp lyset jævnt fra fuld lysstyrke ned til 1%, så du får det rette lys til enhver aktivitet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Vægt: 0,062 kg

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 4 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Starttid: <1 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 121

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA

## Emballageoplysninger

- EAN: 8721103160003
- EOC: 872110316000300
- Produktets titel: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220–240 V
- Effekt: 12,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

## Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 12,2 mm
- Samlet længde: 12,2 mm
- Samlet bredde: 6 mm

## Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel effekt: 12.5 W

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Pæreteknologi: LED
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

## Pæren

- Opgraderbar software: Ja

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160003
- Nettovægt: 0,12 kg
- Bruttovægt: 0,22 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:  
2026-07-15  
Version: 0.117

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)