

# PHILIPS

Gradient light bars, RGBIC LED, Connected by WiZ

Intelligent LED

Flerfarvede lyseffekter

Statiske og dynamiske lystilstande

Synk. med TV (kræver hardware)



8721103160669



## Farverig stemning overalt

Bring dynamisk flerfarvet lys ind i hjemmet med disse Gradient light bars (to medfølger). RGBIC-teknologi skaber levende lyseffekter i flere farver samtidig. Placér dem vandret, lodret eller bag dit TV/din skærm for at skabe den perfekte atmosfære. Forudindstillede tilstande gør det nemt at skifte mellem dynamiske og statiske belysningsindstillinger. Du kan endda synkronisere dine light bars med TV-skærmen (kræver synkroniseringshardware) eller lade dem følge rytmen i dine yndlingsange.

### Nem opsætning

- Nem opsætning

### Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Synk. med musik

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande

- Bløde gradienter
- Fordybende belysning

### Formfaktor

- Mange monteringsmuligheder


# Vigtigste nyheder

## Nem opsætning



1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

## SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

## Synk. med musik




Mærk rytmen med Music Sync. Synkroniser nemt dit lys med din yndlingsmusik ved hjælp af mikrofonen på din smartphone.

## Matter certificeret




Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Bløde gradienter




Bad væggene i flere farver på én gang, der flyder blødt sammen og skaber smukke lyseffekter med farvegradienter.

## Fordybende belysning



Forvandl din underholdningsoplevelse ved at synkronisere dit lys med musik og video – kræver synkroniseringshardware.

## Mange monteringsmuligheder



Du kan enten lægge light bars vandret eller bruge monteringsbeslagene til at placere dem bag din skærm eller ved siden af dit TV.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:  $< 2$

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Børneværelse, Underholdningsværelse

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 58 mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,545 kg
- Samlet højde: 5,04 mm
- Samlet længde: 31,8 mm
- Samlet bredde: 9 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 8.2
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

## Pæren

- Opgraderbar software: Ja

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160669
- Nettovægt: 0,55 kg
- Bruttovægt: 0,81 kg
- Højde: 17,1 cm
- Længde: 7,4 cm
- Bredde: 41,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-17  
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)