

PHILIPS

Halogenpære,
kapsel

Halogen

28 W (40 W)

G9

Varm hvid

Dæmpbar



8727900252873



Imponerende, funklende lys

Philips Halogen-kapselpærer udsender klart og strålende halogenlys, som får det bedste frem i dit armatur. Alle Philips Halogen-produkter kan dæmpes helt.

Uovertruffen lyskvalitet

- Kan dæmpes
- Strålende og naturligt lys

Vigtigste nyheder

Kan dæmpes

Du styrer lysniveauet. Denne Philips-halogenlyskilde kan dæmpes med alle lysdæmpere, og den kan justeres fra klart, strålende lys til et varmt og hyggeligt skær.

Strålende og naturligt lys



Denne kapselpære fra Philips udsender et strålende og naturligt halogenlys. Brug kapselpærer til at fremhæve skønheden ved dit armatur.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Form: Kapsel
- Pærens form: Ikke retningsbestemt spot
- Fatning: G9
- Teknologi: Halogen
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Diameter: 13 mm
- Højde: 45 mm
- Bredde: 13 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 2 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,8
- Antal tændingscyklusser: 8.000
- Normeret levetid: 2.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Særlig anvendelse, Indirekte belysning
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2800 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 350 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2800
- Lysstrøm: 350 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 12,1

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 230 V
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 29 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 29

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 2.000
- Nominel lysstrøm: 350 lm
- Nominel effekt: 29,0 W

Tekniske specifikationer

- Pærernes levetid: 2.000
- Form: Kapsel
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,409
- Kromaticitetskoordinat X: 0,452
- EPREL registreringsnummer: 423235
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Ja
- Fod: G9

Emballagemål og -vægt [Halogen MV Caps 29.0W G9 230V CL 1PF/10]

- EAN/UPC – produkt: 8719514334632
- Nettovægt: 0 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,8 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 5,3 cm

8727900252873

**Emballagemål og -vægt [Halogen MV
Caps 28W G9 230V CL 1BC/10]**

- EAN/UPC – produkt: 8727900252873
- Nettovægt: 3,3 g

- Bruttovægt: 10,4 g
- Højde: 12 cm
- Længde: 1,3 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-31
Version: 0.760

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com