

PHILIPS

Lineær
halogenlampe

Halogen

160 W (200 W)

R7s

Varm hvid

Dæmpbar



8727900920888



Klart og naturligt lys

Philips Halogen lineære lyskilder udsender et klart og fint halogenlys. Disse halogenlamper er designet til at skabe lys og skygge i dit hjem med interessant og fængslende effekt. Alle Philips Halogen-produkter kan dæmpes helt.

Uovertruffen lyskvalitet

- Kan dæmpes
- Klart halogenlys giver bedre kontrast, hvilket sikrer øget fokus

Vigtigste nyheder

Kan dæmpes

Du styrer lysniveauet. Denne Philips-halogenlyskilde kan dæmpes med alle lysdæmpere, og den kan justeres fra klart, strålende lys til et varmt og hyggeligt skær.

Klart lys, rig kontrast

Med det klare lys fra disse halogenlamper fra Philips får du dybere kontraster, bogstaver står skarpere, og belysningen gør det nemmere at se. Stærkt lys er mere

afslappende for øjnene og gør det nemmere at fokusere.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Pærens form: Ikke retningsbestemt lineær
- Fatning: R7s
- Teknologi: Halogen
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Diameter: 11 mm
- Højde: 118 mm
- Bredde: 11 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 2 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.8
- Antal tændingscykluser: 8.000
- Normeret levetid: 2.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Ekstra lysstyrke, Særlig anvendelse
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2900 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 3100 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2900 K
- Lysstrøm: 3.100 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 19,4

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: not applicable mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 230 V
- Wattforbrug: 160 W
- Svarende til wattforbrug: 200 W
- Effekt: 160,0 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 160

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: not applicable °
- Nominel levetid: 2.000
- Nominel lysstrøm: 2730 lm
- Nominel højeste intensitet: not applicable cd
- Nominel effekt: 160 W

Tekniske specifikationer

- Dæmpbar: Ja
- Fod: R7s

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8727900920888
- Nettovægt: 9 g
- Bruttovægt: 21 g
- Højde: 12 cm
- Længde: 1,8 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-07
Version: 0.774

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com