

PHILIPS

Halogenpære,
kapsel

Halogen

18 W (25 W)

G9

Varm hvid

Dæmpbar



8727900922394



Imponerende, funklende lys

Philips Halogen-kapselpærer udsender klart og strålende halogenlys, som får det bedste frem i din lampe. Alle Philips Halogen-produkter er fuldt dæmpbare.

Uovertruffen lyskvalitet

- Kan dæmpes
- Strålende og naturligt lys

Vigtigste nyheder

Kan dæmpes

Du styrer lysniveauet. Denne Philips-halogenlyskilde kan dæmpes med alle lysdæmpere, og den kan justeres fra klart, strålende lys til et varmt og hyggeligt skær.

Strålende og naturligt lys



Denne kapselpære fra Philips udsender et strålende og naturligt halogenlys. Brug kapselpærer til at fremhæve skønheden ved dit armatur.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Form: Kapsel
- Pærens form: Ikke retningsbestemt spot
- Fatning: G9
- Teknologi: Halogen
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: Klar

Mål for pære

- Diameter: 13 mm
- Højde: 45 mm
- Bredde: 13 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 2 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,8
- Antal tændingscyklusser: 8.000
- Normeret levetid: 2.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Særlig anvendelse, Indirekte belysning
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2800 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 195 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2800 K
- Lysstrøm: 195 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 11,1 lm/W

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 230 V
- Wattforbrug: 19,0 W
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 19 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 19

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 2.000
- Nominel lysstrøm: 195 lm
- Nominel effekt: 19,0 W

Tekniske specifikationer

- Pærenes levetid: 2.000
- Form: Kapsel
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,409
- Kromaticitetskoordinat X: 0,452
- EPREL registreringsnummer: 423244
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Ja
- Fod: G9

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514334731
- Nettovægt: 0 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,8 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 5,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.807

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com