

PHILIPS


Seinavalgusti Raindrop
60 W E27 ilma pirnita

myGarden

Ilma pirnita

Pronksitooni

Veekindel



01652/06/PN



Nautige oma kaunist aeda

Looge oma hoovi autentne õhustik selle ilusa pronksivärvi Philips myGardeni seinavalgustiga. See on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja heidab teie imelisele aiale või terrassile sooja valget energiasäästlikku valgust.

Kogege, et välisvalgustuse kujundamine on lihtne

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi PIR-andur on loodud spetsiaalselt kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ning on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel Philipsi PIR-anduril on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud

veepritsmete eest ning ideaalne üldkasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Pronks
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Klassikaline
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,500 kg
- Kõrgus: 42,8 cm
- Pikkus: 30 cm
- Laius: 38,1 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: -
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 60 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696169858
- Netokaal: 1,5 kg
- Brutokaal: 2,2 kg
- Kõrgus: 43,3 cm
- Pikkus: 27 cm
- Laius: 27 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-10
Versioon: 0.523

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com