

PHILIPS

Seinavalgusti

myGarden

Veranda

roostevaba teras



16411/47/16



Põlevad alati, kui koju saabute

Muutke erilised hetked selle kauni Philips myGardeni roostevabast terasest seinavalgustiga meeldejäävaks. Seda lampi iseloomustab elegantne välimus ja soe valge energiasäästlik valgus. Tervitav valgusvihk tagab, et jõuate turvaliselt koju.

Tundke, kuidas valgus teid koju jõudes tervitab

- Tervitav ja turvalisust öhkav valgus
- Lihtsalt paigaldatav andur

Kasutage aia kujundamisel valgust

- Dekoratiivne välisvalgustus
- Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
- Valige oma aia jaoks seinavalgusti
- Kvaliteetne roostevaba teras ja tippasemel sünteetilised materjalid

Valgustage oma aeda kvaliteetse valgusega


- Energiasääst
- Komplektis on alati ka Philipsi lamp
- Võimas valgus

Kogege, et välisvalgustuse kujundamine on lihtne

- Ilmastikukindel


Esiletõstetud tooted

Tervitav ja turvalisust õhkav valgus



Liikumisandur lülitub teie koju saabumisel automaatselt sisse ja annab teile märku teiste saabumisest.

Lihtsalt paigaldatav andur



Tänu lihtsale seadistamissüsteemile on lihtne valida, millal ja kui pikaks ajaks automaatne andur valgusti sisse lülitab.

Dekoratiivne välisvalgustus

Välisvalgustusega on võimalik aia või välisruumi ilmet parandada, tõstes esile pilkupüüdvaid eripärasid, valgustades stiilselt teeradasid või luues ideaalse õhustiku meeldejäävateks õhtuteks pere ja sõprade seltsis. Just sel eesmärgil lõi Philips oma myGardeni tootesarja, mis hõlmab kauneid dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil ja funktsionaalsus aitavad teil oma õueruumi maksimaalselt ära kasutada, omaenda stiilile truaks jäädes.

Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks

Sellel Euroopas disainitud valgustil on ainulaadne kujustus, et aidata teil anda oma aiale nüüdisaegne välimus.

Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Võtke selle ideaalselt esiukse lähedale või terrassiseinale kinnitatava seinavalgusti abil oma õueruumist maksimum.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Komplektis on alati ka Philipsi lamp



Komplektis on kvaliteetsed Philipsi EcoLampi energiatõhusad lambid, et valgusefekt oleks parim.

Võimas valgus

See välisvalgusti annab võimsat sooja valget valgust. Särav valgusvihk, mis valgustab kogu teie aeda või terrassi.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinum ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 10 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Esiaed

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,830 kg
- Kogukõrgus: 180 mm
- Kogupikkus: 102 mm
- Kogulaius: 125 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites (varjatud): 1 320
- Komplektis on lamp valgusvooga: 1 320
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 95
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: 20 W
- Maksimalse võimsusega asenduslamp: 20
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718291442516
- Netokaal: 0,83 kg
- Brutokaal: 1,03 kg
- Kõrgus: 143 mm
- Pikkus: 103 mm
- Laius: 183 mm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.441

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com