

PHILIPS

Postvalgusti
Parterre 7,5 W

myGarden

2700 K

Must

Veekindel



16482/30/PO



Nautige kaunist valgustatud aeda

Must väljas kasutatav Philips Parterre LED-postvalgusti hoiab vastupidavast valualumiiniumist hoidiku sees kuubikujulist valgust. Nutikas disain heidab teeradadele ja avatud õuealale hajutatud sooja valge valguse jugasid.

Säästlikud valgustuslahendused

- Kvaliteetne LED-tuli

Mõeldud väljas kasutamiseks

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Eriomadused

- Ilmastikukindel



Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseeta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survealumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist

viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Alumiinium

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,855 kg
- Kõrgus: 77 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 10 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 800 lm
- Toiteallikas: 50 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 8 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696158869
- Netokaal: 1,86 kg
- Brutokaal: 2,06 kg
- Kõrgus: 82,5 cm
- Pikkus: 11 cm
- Laius: 11 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-04-30
Versioon: 0.527

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com