

PHILIPS

Postvalgusti
Stratosphere 9 W

myGarden

4000K

Antratsiit

Veekindel



16489/93/P3



Nautige kaunist valgustatud aeda

Antratsiithall väljas kasutatav LED-postvalgusti Philips Stratosphere on valmistatud vastupidavast valualumiiniumist. See annab kahe-suunalist valgust, et valgustada teeradu ja teisi õuealasid ohtra hajutatud ereda valgusega.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli

Tooge disain aeda

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Täiuslik valgusti õue

- Ühildub seinasiseste hämarditega
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Eriomadused

- Kerge paigaldada
- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga – kuni 30 aastat

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survealumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

Ühildub seinasiseste hämarditega



Reguleerige selle Philipsi valgusti eredust seinasisese hämardiga (ei kuulu komplekti), et luua ruumis meeleolu, valgustada oma kodu mõnda iseloomulikku kohta ja muud.

5-aastane garantiid LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Kerge paigaldada




Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pööratud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Pikk tööiga (30 aastat)



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud integreeritud LED-id kestavad kuni 30 000 tundi (see võrdub 30 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postvalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,294 kg
- Kõrgus: 77 cm
- Pikkus: 6,0 cm
- Laius: 7,6 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 30 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 44 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1000 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696161418
- Netokaal: 1,29 kg
- Brutokaal: 1,44 kg
- Kõrgus: 79,1 cm
- Pikkus: 7,1 cm
- Laius: 8,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-27
Versioon: 0.356

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com