

# PHILIPS

Seinavalgusti Alpenglow  
42 W E27 ilma pirnita

myGarden

Ilma pirnita

Must

Veekindel



16494/30/PN



## Nautige kaunist valgustatud aeda

Tooge jalgrada tähelepanu keskmesse selle musta Philips Alpenglow seinavalgustiga, mis on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja on ilmastikukindel. Teil jääb üle oma aiast lihtsalt rõõmu tunda.

### Tooge disain aeda

- Kvaliteetne alumiinium ja tiptasemel sünteetilised materjalid

### Eriomadused

- Kerge paigaldada
- Ilmastikukindel

### Nautige vabas õhus olemist

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

# Esiletõstetud tooted

## Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survealumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

## Kerge paigaldada



Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pöördunud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

## Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

## Looge stiilne õhkkond

Selle välisvalgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid trende ja elustiile, et valgusti sobituks hõlpsasti teie õueruumi ning looks meeleolu, mida olete alati soovinud.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Alumiinium

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Klassikaline
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,424 kg
- Kõrgus: 17 cm
- Pikkus: 18,1 cm
- Laius: 13 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

#### Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: -
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 42 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass

- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696158142
- Netokaal: 0,42 kg
- Brutokaal: 0,5 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 17,6 cm
- Laius: 18,6 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-18  
Versioon: 0.515

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)