

# PHILIPS

Seinavalgusti Harvest  
42 W E27 ilma pirnita

myGarden

Ilma pirnita

Must

Veekindel



17235/30/PN



## Looge õues suurepäraseid hetki

Tooge musta värvi Philips myGardeni seinalaternaga oma õueruumi retrovälimust. Retrodisain on stiilne viis nautida hetki väljas. Kvaliteetsed materjalid ja must viimistlus sobib ideaalselt teie personaalse stiiliga.

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- Kvaliteetsed materjalid

### Eriomadused

- Ilmastikukindel

### Nautige vabas õhus olemist

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

# Esiletõstetud tooted

## Kvaliteetsed materjalid

See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab rooste ja plekkidele vastu iga ilmaga.

## Looge stiilne õhkkond

Selle välisvalgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid trende ja elustiile, et valgusti sobituks hõlpsasti teie õueruumi ning looks meeleolu, mida olete alati soovinud.

## Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämarдатav: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Valgusti omadused

- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 93 lm/W

**Mitmesugust**

- Stiliseerige: Klassikaline
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,833 kg
- Kogukõrgus: 229 mm
- Kogupikkus: 208 mm
- Kogulaius: 127 mm

**Hooldus**

- Garantii: 2 aastat

**Tehnilised andmed**

- Toiteallikas: 50 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: -
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 42
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 2

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718696156780
- Netokaal: 0,83 kg
- Brutokaal: 1,04 kg
- Kõrgus: 24,8 cm
- Pikkus: 12,8 cm
- Laius: 22,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Versioon: 0.513

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)