

PHILIPS


Maapinna kohtvalgustid /
mulla sisse pistetav varras
Moss 3 W

myGarden

2700 K

Roostevaba teras

Veekindel



17306/47/16



Valgustage oma aeda öösel

See roostevabast terasest toekas Philips myGarden Mossi süvistatud LED-kohtvalgusti toob esile teerajad ja sissesõiduteed ilma aia välimust muutmata. Parimad materjalid ja kvaliteetsed Philipsi LED-lambid tagavad pärast paigaldamist peaaegu hooldusvaba elu.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli
- Pikk tööiga - kuni 15 aastat
- Soe valge valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Teie aia jaoks loodud

- IP67 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseeta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erkate värvide esiletõusmise.

Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

Soe valge valgus



Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini kraadiga lambid heidavad jahedat ja ergutavat valgust. See Philipsi lamp annab sooja valget valgust - et õhkkond oleks hubane.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

IP67 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Selles valgustil on tase IP67, mis tähendab seda, et see on kaitstud ajutise vettekastmise eest, ning see on ideaalseim teeradade ja sissesõiduteede valgustamiseks. Võite sellest isegi autoga üle sõita.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: roostevaba teras
- Materjal: Roostevaba teras

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Maapinna kohtvalgustid / maasse pistetavad kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,32 kg
- Väljalõike pikkus: 10,5 cm
- Väljalõike laius: 10,5 cm
- Pikkus: 11,4 cm
- Kaugus õõnsuses: 11,5 cm
- Laius: 11,4 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 270
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 220-240
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 3 W
- IP-kood: IP67
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696120606
- Netokaal: 0,32 kg
- Brutokaal: 0,37 kg
- Kõrgus: 12,8 cm
- Pikkus: 12,3 cm
- Laius: 12,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-10
Versioon: 0.526

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com