

# PHILIPS


Seinavalgusti  
Calgary 3,5 W

myGarden

2700 K

Roostevaba teras

Veekindel



17315/47/16



## Nautige kaunist valgustatud aeda

Harjatud roostevabast terasest viimistlusega silindrikujuline Philips myGardeni Calgary seinavalgusti lisab teie õuele täiusliku lihvi. Selle liikumisandur ja kvaliteetne valgus saadab valge valguse vihu sinna, kuhu vaja.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli
- Soe valge valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

### Teie aia jaoks loodud

- Komplektis on liikumisandur suuremaks mugavuseks ja kindlustundeks
- IP44 – ilmastikukindel

# Esiletõstetud tooted

## Energiasääst




See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

## Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erksate värvide esiletõusmise.

## Soe valge valgus



Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini kraadiga lambid heidavad jahedat ja ergutavat valgust. See Philipsi lamp annab sooja valget valgust – et öhkkond oleks hubane.

## 5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

## Komplektis on liikumisandur



Komplektis on liikumisandur, mis tervitab teid koju naasmisel või annab märku, kui keegi on kohale jõudnud. Kui andur tuvastab liikumise, lülitub lamp automaatselt sisse.

## IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Metall

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Valgusti omadused

- Värvustemperatuur: 2700 K

## Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,224 kg
- Kogukõrgus: 130 mm
- Kogupikkus: 122 mm
- Kogulaius: 94 mm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 30
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 320 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: 50 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 3.5 W
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696125922
- Netokaal: 0,22 kg
- Brutokaal: 0,29 kg
- Kõrgus: 14,8 cm
- Pikkus: 9,8 cm
- Laius: 13,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-13  
Versioon: 0.511

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)