

PHILIPS

Seinavalgusti Grass
4,25 W

myGarden

2700 K

Antratsiit

Veekindel



17322/93/16



Põlevad alati, kui koju saabute


See kena ja korralik, antratsiithall Philips Grass LED-välisseinavalgusti on valmistatud valualumiiniumist ja sellel on liikumisandur. Selle ainulaadne kuubi läbilõikega disain valgustab teie seina ülevalt alla kahe särava, sooja valge valguskiirega.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli
- Pikk tööiga – kuni 25 aastat
- Soe valge valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Teie aia jaoks loodud

- Komplektis on liikumisandur suuremaks mugavuseks ja kindlustundeks
- IP44 – ilmastikukindel



Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erksate värvide esiletõusmise.

Pikk tööiga



Valgusallikas, millele võite kindel olla. Selles Philipsi LED-valgustiga komplektis olevad LED-lambid kestavad kuni 25 000 tundi (mis võrdub 25 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambipirni vahetamise pärast.

Soe valge valgus



Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini kraadiga lambid heidavad jahedat ja ergutavat valgust. See Philipsi lamp annab sooja valget valgust – et õhkkond oleks hubane.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Komplektis on liikumisandur



Komplektis on liikumisandur, mis tervitab teid koju naasmisel või annab märku, kui keegi on kohale jõudnud. Kui andur tuvastab liikumise, lülitub lamp automaatselt sisse.

IP44 – ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud

veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,590 kg
- Kogukõrgus: 128 mm
- Kogupikkus: 129 mm
- Kogulaius: 157 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 35
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 800 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5 W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 4,25
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696131596
- Netokaal: 0,59 kg
- Brutokaal: 0,69 kg
- Kõrgus: 14,1 cm
- Pikkus: 13,6 cm
- Laius: 16,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.480

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com