

PHILIPS

Seinavalgusti

myGarden

Chipmunk

roostevaba teras



17336/47/PN



Nautige kaunist valgustatud aeda

Philips Chipmunk roostevabast terasest seinalatern lisab teie seinale stiili ja tugevust. See hajutab valgust üles ja alla, luues hämmastava efekti. Teil jääb üle vaid oma aeda nautida.

Tooge disain aeda

- Kvaliteetne roostevaba teras ja tiptasemel sünteetilised materjalid

Eriomadused

- Kerge paigaldada
- Ilmastikukindel

Nautige vabas õhus olemist

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survealumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

Kerge paigaldada



Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pöördunud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Looge stiilne õhkkond

Selle välisvalgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid trende ja elustiile, et valgusti sobituks hõlpsasti teie õueruumi ning looks meeleolu, mida olete alati soovinud.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: roostevaba teras
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

Valgusti omadused

- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105 lm/W

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,389 kg
- Kogukõrgus: 118 mm
- Kogupikkus: 195 mm
- Kogulaius: 205 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 42
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1



Väljalaske kuupäev:
2025-08-13
Version: 0.404

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com