

PHILIPS


Seinavalgusti Trowel
5 W GU10 ilma pirnita

myGarden

Ilma pirnita

Alumiinium

Veekindel



17339/48/PN



Nautige kaunist valgustatud aeda

Philips Trowel valualumiiniumist seinalatern lisab teie seinale stiili ja tugevust. See hajutab valgust üles ja alla, luues hämmastava efekti. Teil jääb üle vaid oma aeda nautida.

Tooge disain aeda

- Kvaliteetsed sünteetilised materjalid

Eriomadused

- Kerge paigaldada
- Ilmastikukindel

Nautige vabas õhus olemist

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond



Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsetest sünteetilisest materjalidest.

Kerge paigaldada



Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pööratud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Looge stiilne õhkkond

Selle välisvalgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid trende ja elustiile, et valgusti sobituks hõlpsasti teie õueruumi ning looks meeleolu, mida olete alati soovinud.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Alumiinium
- Materjal: Plast

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,299 kg
- Kõrgus: 20 cm
- Pikkus: 9,8 cm
- Laius: 8,0 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: -
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 5 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass

- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696157305
- Netokaal: 0,3 kg
- Brutokaal: 0,37 kg
- Kõrgus: 21,6 cm
- Pikkus: 8,6 cm
- Laius: 10,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-18
Versioon: 0.409

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com