

PHILIPS

Maapinna kohtvalgustid /
mulla sisse pistetav varras
Crust 3,2 W

myGarden

2700 K

Roostevaba teras

Veekindel



17356/47/P0



Valgustage oma aeda öösel

See roostevabast terasest toekas Philips myGarden Crusti süvistatud LED-kohtvalgusti toob esile teerajad ja sissesõiduteed ilma aia välimust muutmata. Parimad materjalid ja kvaliteetsed Philipsi LED-lambid tagavad pärast paigaldamist peaaegu hooldusvaba elu.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli

Tooge disain aeda

- Kvaliteetne roostevaba teras ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Täiuslik valgusti õue

- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Eriomadused

- Kerge paigaldada
- IP67 – ilmastikukindel
- Pikk tööiga

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseeta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Kerge paigaldada



Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pööratud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

IP67 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Selles valgustil on tase IP67, mis tähendab seda, et see on kaitstud ajutise vettekastmise eest, ning see on ideaalseim teeradade ja sissesõiduteede valgustamiseks. Võite sellest isegi autoga üle sõita.

Pikk tööiga



Philipsi LED-valgustite tööiga on keskmiselt kuni 25 000 tundi (mis võrdub umbes 25 aasta ja 13 000 sisse-/väljalülitamistsükliga, kui keskmine kasutusaeg on 3 tundi päevas).

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Hämardatav: Ei

Disain ja viimistlus

- Materjal: Roostevaba teras

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Päikeseenergia: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 112 lm/W

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Maapinna kohtvalgustid / maasse pistetavad kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Võimsustarve

- Aktiivvõimsus: 3,2 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,334 kg
- Väljalõike pikkus: 10.5 cm
- Väljalõike laius: 10.5 cm
- Pikkus: 12 cm
- Kaugus õõnsuses: 12 mm
- Laius: 12 cm
- Kogukõrgus: 126 mm
- Kogupikkus: 115 mm
- Kogulaius: 115 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 10.5 cm x 10.5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 3 W
- IP-kood: IP67 | Tolmukindel ja kaitstud ajutise vettekastmise eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696159019
- Netokaal: 0,33 kg
- Brutokaal: 0,43 kg
- Kõrgus: 12,6 cm
- Pikkus: 12,1 cm
- Laius: 12,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.427

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com