

PHILIPS

Seinavalgusti
Samondra 12 W

myGarden

4000K

Antratsiit

Veekindel



17391/93/P3



Nautige kaunist valgustatud aeda

Philipsi väljas kasutatav LED-seinavalgusti Samondra on valmistatud vastupidavast ja kvaliteetsest antratsiithallist alumiiniumist. Tuttav tabletikarbi disain tekitab võimsa hajutatud sooja valge valguse õueruumi kõikidesse suundadesse.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst

Tooge disain aeda

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

Täiuslik valgusti õue

- Võimas LED-valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Eriomadused

- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

Võimas LED-valgus



Philipsi Ledino välisvalgustites kasutatakse uusimat LED-tehnoloogiat. See on tugeva valgusvoo, kvaliteetse valguse ja pika tööeaga.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Pikk tööiga



Philipsi LED-valgustite tööiga on keskmiselt kuni 25 000 tundi (mis võrdub umbes 25 aasta ja 13 000 sisse-/väljalülitamistsükliga, kui keskmine kasutusaeg on 3 tundi päevas).

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,625 kg
- Kõrgus: 19 cm
- Pikkus: 19 cm
- Laius: 9,0 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 83 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1200 lm
- Valgusallika tehnoloogia: 176 V
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: 50 Hz
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696165997
- Netokaal: 0,63 kg
- Brutokaal: 0,74 kg
- Kõrgus: 20,4 cm
- Pikkus: 10,1 cm
- Laius: 19,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-10
Versioon: 0.679

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com