

# PHILIPS

Seinavalgusti  
Drosera 12 W

myGarden


2700 K

Must

Veekindel



17393/30/PO



## Nautige kaunist valgustatud aeda

Philipsi Drosera LED välivalgusti on valmistatud vastupidavast ja kvaliteetsest antratsiit-alumiiniumist. Lambi disain võimaldab seda kasutada nii seina- kui ka laevalgustina. Selle võimas soe valge hajusvalgus võimaldab teil oma õueruumi täiel rinnal nautida.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst

### Tooge disain aeda

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

### Täiuslik valgusti õue

- Võimas LED-valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

### Eriomadused

- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga

# Esiletõstetud tooted

## Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

## Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

## Võimas LED-valgus



Philipsi Ledino välisvalgustites kasutatakse uusimat LED-tehnoloogiat. See on tugeva valgusvoo, kvaliteetse valguse ja pika tööeaga.

## 5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

## Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

## Pikk tööiga



Philipsi LED-valgustite tööiga on keskmiselt kuni 25 000 tundi (mis võrdub umbes 25 aasta ja 13 000 sisse-/väljalülitamistsükliga, kui keskmine kasutusaeg on 3 tundi päevas).

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Alumiinium

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,565 kg
- Kõrgus: 19 cm
- Pikkus: 19 cm
- Laius: 7,4 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 83 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1200 lm
- Valgusallika tehnoloogia: 176 V
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: 50 Hz
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696165959
- Netokaal: 0,56 kg
- Brutokaal: 0,66 kg
- Kõrgus: 20,4 cm
- Pikkus: 8,6 cm
- Laius: 19,6 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-18  
Versioon: 0.522

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)