PHILIPS

Liikumisandur Virginia

VIRGINIA

Hall

Veekindel

17476/87/PN

Põlevad alati, kui koju saabute

Seda halli Philips Virginia liikumisandurit, millel on lai tuvastusraadius ja kahesuunaline anduri pea, on võimalik paigaldada mitmel moel. Reguleerige andur oma vajadustele ja kasutage turvalisteks õhtuteks ühtainust öö/päeva funktsiooni.

Täiuslik valgusti õue

- Komplektis on liikumisandur suuremaks mugavuseks ja kindlustundeks
- Käsitsi tühistamine

Eriomadused

- Mitmed kinnitusvõimalused

Tundke, kuidas valgus teid koju jõudes tervitab

- Lihtsalt paigaldatav andur
- Suur max võimsus (1000 W hõõglambi korral, 200 W LED-i korral)

Kogege, et välisvalgustuse kujundamine on lihtne

- IP44 – ilmastikukindel
- Kvaliteetsed sünteetilised materjalid

Esiletõstetud tooted

Komplektis on liikumisandur

Komplektis on liikumisandur, mis tervitab teid koju naasmisel või annab märku, kui keegi on kohale jõudnud. Kui andur tuvastab liikumise, lülitub lamp automaatselt sisse.

Käsitsi tühistamine
Mitmed kinnitusvõimalused
Lihtsalt paigaldatav andur



Tänu lihtsale seadistamissüsteemile on lihtne valida, millal ja kui pikaks ajaks automaatne andur valgusti sisse lülitab.

Suur max võimsus (1000 W hõõglambi korral, 200 W LED-i korral)
IP44 – ilmastikukindel

See Philipsi PIR-andur on loodud spetsiaalselt kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ning on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel Philipsi PIR-anduril on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest ning ideaalne üldkasutamiseks välitingimustes.

Kvaliteetsed sünteetilised materjalid

See Philipsi PIR-andur on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev. See on valmistatud kvaliteetsetest sünteetilistest materjalidest.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Hall
- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei

Aiapiirkond
- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lisatarvikud
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,150 kg
- Kogukõrgus: 94 mm
- Kogupikkus: 70 mm
- Kogulaius: 104 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Toiteallikas: 50 Hz
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696176795
- Netokaal: 0,15 kg
- Brutokaal: 0,24 kg
- Kõrgus: 11,1 cm
- Pikkus: 7,8 cm
- Laius: 10,8 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.335

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com