

PHILIPS

Seinavalgusti Cambridge
60 W E27 ilma pirnita

Ilma pirnita

Must

Anduriga; veekindel

17477/42/PN



Muutke oma esik valguse abil kauniks

Tooge selle Philipsi musta harjatud alumiiniumist seinalaternaga oma hoovi retrohõngu. Kvaliteetne klaas ja retrodisain loovad atmosfääri, mis sobib ideaalselt teie isikliku stiiliga.

Tooge disain aeda

- Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Sobitage oma hoovi stiiliga

- Disainitud väljas kasutamiseks – veekindel IP44

Mõeldud väljas kasutamiseks

- Kvaliteetne alumiinium ja pürisklaas

Eriomadused

- Hõlpsasti seadistatav igaks olukorraks

Kasutage aia kujundamisel valgust

- Dekoratiivne välisvalgustus
- Tehke valik traditsioonilise stiili kasuks

Esiletõstetud tooted

Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Võtke selle ideaalselt esiukse lähedale või terrassiseinale kinnitatava seinavalgusti abil oma õueruumist maksimum.

Disainitud väljas kasutamiseks

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud ranged katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja pärisklaasist.

Lihtne paigaldada

Dekoratiivne välisvalgustus

Välisvalgustusega on võimalik aia või välisruumi ilmet parandada, tõstes esile pilkupüüdvaid eripärasid, valgustades stiilselt teeradasid või luues ideaalse õhustiku meeldejäävateks õhtuteks pere ja sõprade seltsis. Just sel eesmärgil lõi Philips oma myGardeni tootesarja, mis hõlmab kauneid dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil ja funktsionaalsus aitavad teil oma õueruumi maksimaalselt ära kasutada, omaenda stiilile truuks jäädes.

Tehke valik traditsioonilise stiili kasuks

Sellel Euroopas disainitud valgustil on ainulaadne kujustus, et aidata teil anda oma aiale nüüdisaegne välimus.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Klassikaline
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Andur, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,420 kg
- Kõrgus: 28,6 cm
- Pikkus: 17 cm
- Laius: 20,4 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 60 W
- IP-kood: IP44, kaitse suuremate kui 1 mm osakeste eest, kaitse veepritsmete eest
- Kaitseklass: I – maandatud
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1



Väljalaske kuupäev:
2024-07-25
Version: 0.214

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com