

PHILIPS

Seinavalgusti Calgary
60 W E27 ilma pirnita

myGarden

Ilma pirnita

Antratsiit

Veekindel

17479/93/PN



Muutke oma esik valguse abil kauniks

Silindrikujuline antratsiithall Philips Calgary seinavalgusti annab seintele kaasaegse ilme. See kaunistab ja valgustab teie esikut sooja hajutatud valgusega.

Tooge disain aeda

- Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
- Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Sobitage oma hoovi stiiliga

- Disainitud väljas kasutamiseks – veekindel IP44

Eriomadused

- Hõlpsasti seadistatav igaks olukorraks

Kasutage aia kujundamisel valgust

- Dekoratiivne välisvalgustus

Esiletõstetud tooted

Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks

Sellel Euroopas disainitud valgustil on ainulaadne kujustus, et aidata teil anda oma aiale nüüdisaegne välimus.

Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Võtke selle ideaalselt esikse lähedale või terrassiseinale kinnitatava seinavalgusti abil oma õueruumist maksimum.

Disainitud väljas kasutamiseks

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud ranged katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Lihtne paigaldada

Dekoratiivne välisvalgustus

Välisvalgustusega on võimalik aia või välisruumi ilmet parandada, tõstes esile pilkupüüdvaid eripärasid, valgustades stiilselt teeradasid või luues ideaalse õhustiku meeldejäävateks õhtuteks pere ja sõprade seltsis. Just sel eesmärgil lõi Philips oma myGardeni tootesarja, mis hõlmab kauneid dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil ja funktsionaalsus aitavad teil oma õueruumi maksimaalselt ära kasutada, omaenda stiilile truuks jäädes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Klaas, Roostevaba teras

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,875 kg
- Kõrgus: 15,5 cm
- Pikkus: 14 cm
- Laius: 10 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 60 W
- IP-kood: IP44

- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696176825
- Netokaal: 0,79 kg
- Brutokaal: 0,85 kg
- Kõrgus: 16,5 cm
- Pikkus: 11 cm
- Laius: 14,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-27
Versioon: 0.295

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com