

PHILIPS

Seinavalgusti

Linea

SHELLLINE 3000 K

valge

LED



31237/31/P1



Valge ja lõõgastav

Philips myLiving Decolinea Shellline seina siinvalgusti ühendab oma lihtsas disainis jõudluse ja välimuse. Pika tööeaga LED-tehnoloogia ja kuni 15 000-tunnise kasutusajaga asendab see valgusti ideaalselt traditsioonilist T5 siinvalgustit.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli
- Pikk tööiga - kuni 15 aastat
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseeta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: sünteetika

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hajutatud valguse efekt: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,205 kg
- Kõrgus: 3,4 cm
- Pikkus: 120,5 cm
- Laius: 2,8 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1800 lm
- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 18 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub

- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696163320
- Netokaal: 0,21 kg
- Brutokaal: 0,34 kg
- Kõrgus: 1 251 mm
- Pikkus: 39 mm
- Laius: 41 mm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-11
Versioon: 0.488

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com