

PHILIPS

Hõõgpirn

Hõõg-helkurlamp

60 W

Matt

E27 sokkel

871150004366578



Värviline pressitud klaasist reflektor

Värviline PAR on loodud pidulike sündmuste valgustamiseks, samuti restoranidesse, tantsusaalidesse, diskoteekitesse, purskkaevude ja 'Son et Lumiere' vaatamängude juurde. Pressitud klaasist ja veekindel ehitus tagab lambi sobivuse nii siseruumidesse kui õue.

Ei sobi koduste ruumide valgustamiseks

- Dekoratiivsete valgusefektide jaoks

Säravad värvid

- Tipptasemel pinnakate

Sobib nii siseruumides kui õues kasutamiseks

- Ilmastikukindel värviline pinnakate

Esiletõstetud tooted

Dekoratiivsete valgusefektide jaoks

Rikkalikud küllastunud värvid õhustiku täiustamiseks

Tiiptasemel pinnakate

Ilmastikukindel värviline pinnakate

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Jah

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 104,5 mm
- Laius: 63 mm

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 1 000

Valgusti omadused

- Rakendus: Aktsentvalgustus
- Värviedastusindeks (CRI): 100

Sobiv valgusti

- Kuju: NR63
- Pinge: 230

Võimsustarve

- Võimsustarve: 60

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 1 000

Tehnilised andmed

- Hämardatav: Jah
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8711500043665
- Netokaal: 25,97 g
- Brutokaal: 38,17 g
- Kõrgus: 10,5 cm
- Pikkus: 6,2 cm
- Laius: 6,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Version: 0.743

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com