


PHILIPS

Laevalgusti Mauve,
17 W, ruudukujuline


Laevalgustid

2700 K

Valge



8718696162804



Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes

Valgusefekt

- See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

Lihne kasutada

- Kerge paigaldada

Valgusefekt

- Ühtlane valguse jaotumine

Parim kvaliteet

- Lihne puhastamine

Esiletõstetud tooted

Põimitud optika

See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Lihtne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati pörandast laeni kena välja.

Ühtlane valguse jaotumine

Valgustage ruume ühtlaselt.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ristkülik

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 150 mA
- Jõudlus: 100 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,53 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 32 cm
- Laius: 32 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1700
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

8718696162804

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696162804
- Netokaal: 0,53 kg
- Brutokaal: 0,99 kg
- Kõrgus: 41,8 cm
- Pikkus: 8,9 cm
- Laius: 41,8 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-18
Versioon: 0.330

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com