PHILIPS

Siinvalgusti Projectline

LED-valgusti

120 cm

2700 K soe valge valgus

5000 lm

Lai valgusjaotus

8718696169391

Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Energiatõhusad LED-siinivalgustid, professionaalsed LED-id mitmesugusteks rakendusteks. Siinvalgusti ProjectLine toetab energiasäästu ja on kasutatav paljudes rakendustes. Lai valgusjaotus. Siinivalgusti sobib paigaldamiseks seinale (horisontaalselt) ja lakke.

Säästev valik
- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks
- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus
- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus
Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lüliti pööramise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet
Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
- Värvus: Valge
- Materjal: PVC
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Opaalne
- Optilise katte/klaasi materjal: Polükarbonaat
- Optilise katte/klaasi kuju: Kumer
- Optilise katte/klaasi tüüp: Polükarbonaat

Kestvus
- Ümbritseva õhu temperatuur: –10 kuni +35 °C

Keskkonnahoidlik
- Sustainability rating: -

Valgusti omadused
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusvoo lubatud hälve: -10% / +10%
- Color Code: 827 soe valge
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Algne värvsus: (0.46,0.42)<5
- Lambiperekonna kood: 50S | LED module, system flux 5000 lm
- Light source engine type: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihu levik: 120°
- Valgusvoog: 5 000 lm
- Maksimaalne hämardus: Ei kohaldata
- Optika materjal: Polükarbonaat
- Optika tüüp: Lai valgusvihk
- Optika tüüp, välistingimused: -
- Reflektori materjal: Alumiinium
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Stroboskoopiline efekt: 1,6
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W
- Ühtne räigustegur CEN: Not applicable
- Ülespoole suunatud valguse osatähtsus: 5

Mitmesugust
- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Veekindel

Muud omadused
- CE-märgis: Jah
- ENEC-märgis: -
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Võimsus
- Sisendpinge: 220-240
- Tõukevool: 5,8 A
- Tõukeaeg: 0,064 ms
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve
- Võimsustarve: 50
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal
- Kogukõrgus: 62 mm
- Kogupikkus: 1 170 mm
- Kogulaius: 115 mm

Hooldus
- Garantii: 1 aasta

Tehnilised andmed
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass
- Kaabel: 2×0,75 mm², Kaabel, 0,2 m, ilma pistikuta
- Ühendus: 2 sisestuspistikut, 2 viiguga
- Juhtimisliides: -
- Hämardatav: Ei
- Ajam/toiteüksus/trafo: Toiteplokk (sees/väljas)
- Kaasas juht: Jah
- Fixation material: Roostevaba teras
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Värelus (PstLM): 1
- Leegikindluse katse: Temperatuur 650 °C, kestus 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK03 | 0.3 J
- Paigaldusseade: Kinnitusklamber
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 17
- Sobib juhusliku ümberlülituse jaoks: Ei kohaldata
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696169391
- Netokaal: 1,17 kg
- Brutokaal: 1,39 kg
- Kõrgus: 6,6 cm
- Pikkus: 122 cm
- Laius: 12 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-09-13
Versioon: 0.195

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.