

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h

Mittehämardatav



8718696472187



## Tõeliselt eriline pirn

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Neil on küll hõõglampide klassikaline välimus, kuid samal ajal kulutavad need umbes 80% vähem energiat. Lai valgusvihu nurk tagab täiusliku valguse jaotumise kõikjale.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

# Esiletõstetud tooted

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma

maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

## Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardisel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kuju: Pirn
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 6 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Jõudlus: 115 lm/W

## Pakendi teave

- Tooteperikond: EyeComfort
- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218700
- Toote nimetus: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1825136
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696472187
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 10,7 cm
- Pikkus: 5,9 cm
- Laius: 5,9 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-04-13  
Versioon: 0.956

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)