

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10, 6 tk

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 h

hämardatav



8718696721674



Mida rohkem hämardate, seda soojem on valgus.

Philips WarmGlow LED-id lasevad teil hämardada igapäevast valgust traditsiooniliste lampide õdusateks toonideks. Mida rohkem hämardate, seda soojem valgus näib. See eristab neid standardsetest hämardatavatest LED-idest, mis muutuvad hämardamisel lihtsalt vähem eredaks. WarmGlow lampidel on nüüd ka värviesitusindeks 90, mis on sarnane loomulikule valgusele, nii et näete oma kodu tõelisi värve. Ükskõik kas sätite end õhtul mugavalt diivanile või alustate erksalt päeva, Philips WarmGlow LED-idel on teie vajadustele sobiv valgus.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Valgus on rohkem kui valgustus

- Hämaidub soojaks kumaks

Esiletõstetud tooted

Hõõglambisarnane soe valge valgus

Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks. Sobib täiuslikult kodu stiilseks valgustamiseks

Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestest lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

Hämdardub soojaks kumaks

Selle hämdardatava lambiga saate hämdardada 2200 K soojast valgusest 2700 K valguseni. Mida rohkem hämdardate, seda soojem valgus.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Hämdardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 90 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämdardatav, Soe kuma

Pakendi teave

- EAN: 8718696721674
- EOC: 871869672167400
- Toote nimetus: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 6CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.84
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 3,8 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 700 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387455

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696721674
- Netokaal: 0,3 kg
- Brutokaal: 0,35 kg
- Kõrgus: 11,5 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 17,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.1133

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com