

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu pirn
60 W A60 E27, 6 tk

LED

2700 K

806 lm

15 000 h

Mittehämardatav



8718696775059



Tõeliselt eriline pirn

Tuttavad kujud, mida teate ja armastate. Neil on küll hõõglampide klassikaline välimus, kuid samal ajal kulutavad need umbes 80% vähem energiat. Lai valgusvihu nurk tagab täiusliku valguse jaotumise kõikjale.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Sästab kuni 90% energiat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toa valguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdama. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõög- või halogeenpirnid

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kuju: Pirn
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 6 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 115 lm/W

Pakendi teave

- Tooteperekond: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696775059
- EOC: 871869677505900
- Toote nimetus: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 6CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1825154

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696775059
- Netokaal: 0,18 kg
- Brutokaal: 0,29 kg
- Kõrgus: 11,5 cm
- Pikkus: 12,7 cm
- Laius: 18,9 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-04-19
Versioon: 0.564

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com