

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10, 10 tk

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8718696778265



Sisu on see, mis loeb

Kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega LED-kohtvalgusti sobib ideaalselt tavalise halogeenkohtvalgusti säästvaks asendamiseks.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustööde

- Standardse halogeenlambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööea lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Standardse halogeenpirniga sarnane kuju ja suurus



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-lamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele halogeenlampidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 355 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 77 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718696778265
- EOC: 871869677826500
- Toote nimetus: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 10PK

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,6 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 700 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387358

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696778265
- Netokaal: 0,45 kg
- Brutokaal: 0,58 kg
- Kõrgus: 6,5 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 21,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.382

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com