

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
küünal 40W P45 E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8718699665548



Tõeliselt eriline pirn

Tuttavad ja armsaks saanud kujud. Nendel on hõõglampide klassikaline välimus, kui 80% väiksem energiakulu. Lai valgusvihi nurk tagab täiusliku valguse jaotumise kõikjale.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustööde

- Standardse halogeenlambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toa valguse loomiseks

Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Standardse halogeenpirniga sarnane kuju ja suurus



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-lamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele halogeenlampidele.

Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardisel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvestemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 109 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699665548
- EOC: 871869966554800
- Toote nimetus: LED classic 40W P45 E27 WWFRND1PF/SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,3 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 78 mm
- Kogupikkus: 80 mm
- Kogulaius: 45 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 387386

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699665548
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 12,6 cm
- Pikkus: 5,5 cm
- Laius: 5,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-24
Versioon: 0.476

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com