

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
pirn 100 W A60 E27

LED

4000K

1521 lm

15 000 h



8718699704148



Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Uusim LED-tehnoloogia tagab traditsiooniliste pirnidega võrreldes kuni 80% energiasäästu ja kümme korda pikema vastupidavuse.

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsetel LED-energiasäästetehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusvoog: 1 521 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 144,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699704148
- EOC: 871869970414800
- Toote nimetus: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.52

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.52
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 10,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 104 mm
- Kogupikkus: 104 mm
- Kogulaius: 60 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- Lähimõõt: 60 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 387432
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699704148
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 12 cm
- Pikkus: 6,6 cm
- Laius: 6,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.453

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com