

PHILIPS

Pirn 75 W A60 E27,
2 tk

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h



8718699726973



Koge sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-lambid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt teie mattpinnaga tavalampide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus

- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks



Philipsi igapäevane LED-lamp on täiuslik esmaste valgustusvajaduste rahuldamiseks. See tagab kauni valguse ja on LED-lambile omaselt usaldusväärne, kuid samas ka taskukohase hinnaga.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 1 055 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0.4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 95,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 95 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699726973
- EOC: 871869972697300
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

Võimsustarve

- Võimsustegur: >0.5
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 11 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Võimsustarve: 11 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391868
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699726973
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,12 kg
- Kõrgus: 10,8 cm
- Pikkus: 6,3 cm
- Laius: 10 cm
- Materjali number (12NC): 929001234422



Väljalaske kuupäev:
2024-07-15
Versioon: 0.236

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com