

PHILIPS

Pirn 75 W A60 E27,
2 tk

LED

4000K

1055 lm

15 000 h



8718699726997



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Tiiptasemel LED-pirnid pakuvad üldvalguslahendust igapäevasteks tegevusteks siseruumides. Säästate energiakulude pealt kohe ja väheneb pirnide väljavahetamise vajadus, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.

Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupes: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusvoog: 1 055 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

Võimsustarve

- Võimsustegur: >0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 10 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 110 mm
- Kogupikkus: 110 mm
- Kogulaius: 60 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- Lähimõõt: 60 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 391872
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Väreline (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699726997
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,12 kg
- Kõrgus: 10,8 cm
- Pikkus: 6,3 cm
- Laius: 10 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.324

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com