PHILIPS

Süvistatav valgusti Dive

Süvistatavad valgustid

2700 K

Valge

Hämardatav; veekindel

8718699755928

Looge ideaalne õhustik kvaliteetse hämardatava valgustiga.

Looge täiuslik meeleolu Philipsi hämardatavate süvistatud LED-kohtvalgustitega, millega saata lihtsasti hämardada valgust igapäevasest eredast kuni hubase hämarani.

Sobitage oma sisekujundusega
- Dekoratiivne metallviimistlus

Valgusefekt
- Ere ja fokusseeritud valgusvihk

Ohutus
- Niiskuskindel

Parim kvaliteet
- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Juhtseadis
- Hämardatav

Kestvus
- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Dekoratiivne metallviimistlus
Kaasaegne metallviimistlus lisab modernsust.

Ere ja fokusseeritud valgusvihk
Suunake tuli objektidele, söögilauale ja muudele siseelementidele, et tõmmata tähelepanu erilisele stiilile.

Niiskuskindel
Niiskuskindlus tähendab, et võite seda toodet kasutada rahumeeli vannitoas, köögis, rõdul ja muudes ruumides, kus niiskus võib probleem olla.

EyeComfort
Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Hämardatav
Võimaldab teil muuta õhustikku, vähendades LED-i eredust eredalt valgelt valguselt hubasele hämarale valgusele – täpselt nagu tavapäraste lampide korral.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 10 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused
- Valgusvihu nurk: 36 °
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 64 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Vannituba, Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Veekindel

Muud omadused
- Valgusti voolutugevus: 29 mA

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,114 kg
- Kaugus õõnsuses: 15 mm
- Kogukõrgus: 55 mm
- Kogupikkus: 85 mm
- Kogulaius: 85 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 7.0 cm x 7.0 cm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Läbimõõt: 85 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5
- IP-kood: IP65 | Tolmukindel ja vastupidav veejugadele, IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699755928
- Netokaal: 0,34 kg
- Brutokaal: 0,4 kg
- Kõrgus: 9 cm
- Pikkus: 10,5 cm
- Laius: 18,7 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-09-03
Versioon: 0.292

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com