PHILIPS

Hõõgniidiga matt pirn 40W A60 E27

LED

4000K

470 lm

15 000 h

8718699762490

A ↑ G F

Ere suurepärase valguskvaliteediga LED-valgustus

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mati klaasiga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus
- Loodud silmade mugavust arvestades

Looge oma kodu jaoks õige valgus
- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades

Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.

Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Täiuslik üldise valguse loomiseks

Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 104 lm/W

Mitmesugust
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave
- EAN: 8718699762490
- EOC: 871869976249001
- Toote nimetus: LED classic 40W A60 E27 CW FR ND RFSRT4

Võimsustarve
- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,5 W

Toote mõõtmed ja kaal
- Kogukõrgus: 106 mm
- Kogupikkus: 106 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387380

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699762490
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.320

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com