

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu
pirn 75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h



8718699762995



Soe valge valgus ilma valguse kvaliteedis kaotamata

Tuttavad kujud, mida teate ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toa valguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 124 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699762995
- EOC: 871869976299500
- Toote nimetus: LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.52
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 8,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387423

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699762995
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-05-21
Versioon: 0.357

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com