

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
küünal 25 W P45 E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 h



8718699763411



## Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

## Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks



Philipsi läikivate LED-lampide nüüdisaegne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 250 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.4
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 113 lm/W

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

## Pakendi teave

- EAN: 8718699763411
- EOC: 871869976341100
- Toote nimetus: LED classic 25W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 2,2 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 80 mm
- Kogupikkus: 82 mm
- Kogulaius: 45 mm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387383

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699763411
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,04 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-20  
Versioon: 0.262

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)