

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu
küünal 40W P45 E27

LED

4000K

470 lm

15 000 h



8718699764296



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi selged LED-küünalpirnid tekitavad kauni särava valgusefekti ja neil on eriti pikk kasutusiga. See nii sisse- kui väljalülitatult kauni disainiga lamp sobib ideaalselt väikese (E14) sokliga lühtervalgustitesse.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.

Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks



Philipsi läikivate LED-lampide nüüdisaegne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 7,8 cm
- Laius: 4,5 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 109 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699764296
- EOC: 871869976429601
- Toote nimetus: LED classic 40W P45 E27 CW CL ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,3 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 7,8 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 374894

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699764296
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,04 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-06-05
Versioon: 0.415

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com