

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
pirn 120 W A67 E27

LED

4000K

2000 lm

15 000 h



8718699764531



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 86% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustööde

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toa valguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12,1 cm
- Laius: 7 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusvoog: 2 000 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 153,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 153 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699764531
- EOC: 871869976453100
- Toote nimetus: LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.51

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 13 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 120 W
- Võimsustarve: 13 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699764531
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 17,7 cm
- Pikkus: 7,5 cm
- Laius: 7,5 cm

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12,1 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 374903
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27



Väljalaske kuupäev:
2025-03-28
Versioon: 0.312

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com