

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
pirn 200 W A95 E27

LED

6500K

3452 lm

15 000 h



8718699764678



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Pika tööea lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma

maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Philipsi igapäevane LED-pirn on suurepärase baasvalgustuse vajadusteks. See annab kaunist valgust ja pakub töökindlust, mis vastab teie ootustele Philips LED-i suhtes, taskukohase hinna eest.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 6500 K
- Nominaalne valgustugevus: 3452 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 865 | CCT of 6500K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 6500 K
- Valgusvoog: 3 452 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 150,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699764678
- EOC: 871869976467800
- Toote nimetus: LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.51

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 200 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 23 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 165 mm
- Kogupikkus: 165 mm
- Kogulaius: 95 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- Läbimõõt: 95 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 374910
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699764678
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,16 kg
- Kõrgus: 22,6 cm
- Pikkus: 10,2 cm
- Laius: 13 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.423

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com