

PHILIPS

Pirn 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699769642



Proovige sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 100 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699769642
- EOC: 871869976964200
- Toote nimetus: LED 60W A60 E27 WW FR ND 1PF/10

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 8 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

• EPRELi registreerimisnumber: 391867



Väljalaske kuupäev:
2024-10-19
Versioon: 0.186

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com