

PHILIPS

Küünal 15 W T25 E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 h



8718699771935



Tipptehnoloogiline LED-pirn teie kodu jaoks

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärselt energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kasutamiseks külmkappides ja sügavkülmikutes

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõgpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus

traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Eriotstarbeline kodumasinade pirn

Philipsi külmikupirn saab kasutada külmkappides, sügavkülmikutes ja muudes madala temperatuuriga kohtades. Saate oma kodutehnika pirnid hõlpsasti välja vahetada Philipsi külmikupirni vastu, mis tagavad pika ja kasuliku tööea.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 150 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 88 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Toote nimetus: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 15 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 1,7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 59 mm
- Kogupikkus: 59 mm
- Kogulaius: 25 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 391879

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699771935
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,02 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 2,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.539

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com