

PHILIPS

Reflektor 25 W R50
E14

LED

2700 K

105 lm

15 000 h



8718699773779



Vastupidav fokusseeritud valgusvihuga LED- aktsentvalgustus

See suunatud LED-lamp tekitab sooja valge fokuseeritud valguskiire ja sobib täiuslikult traditsiooniliste reflektorlampide asendamiseks

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Esiletõstetud tooted

Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri ning on lõõgastumiseks täiuslik. See 2700 K valgusti sobib ideaalselt koduvalgustuse disainilahendusse.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 105 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 75 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699773779
- EOC: 871869977377900
- Toote nimetus: LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 1,4 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 84 mm
- Kogupikkus: 84 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 210 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 397587

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699773779
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg

- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.252

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com