

PHILIPS

Kohtvalgusti 35 W
MR16 GU5.3

LED

2200–2700 K

345 lm

25000 h

hämardatav



8718699773991



Õige valgus loob hetke

Sooja kumaga Philipsi LED-lambid pakuvad hämardatavate LED-ide vallas uut elamust, võimaldades valgust hämardada traditsiooniliste lampide soojade toonideni. Saate muuta funktsionaalse valguse meeldivaks ja hubaseks.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Esiletõstetud tooted

Hõõglambisarnane soe valge valgus

Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku

atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks.

Sobib täiuslikult kodu stiilseks valgustamiseks

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega kohtvalgusti
- Pistikupesa: GU5.3
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 822-827 | tunable warm white
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 69 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soe kuma

Pakendi teave

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Toote nimetus: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.7
- Pinge: 12V AC electronic V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 35 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): G
- Võimsustarve: 5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 45 mm
- Kogupikkus: 44,5 mm
- Kogulaius: 51 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 600 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 391900

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699773991
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.252

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com