

PHILIPS

Kohtvalgusti 150W
R7S

LED

3000K


2460lm

15 000 h

hämardatav



8718699774011



Hämardatav, lineaarne, 300-kraadise vihuga LED-valgus

See uuenduslik lineaarne LED-lamp sobib ideaalselt asendama R7S halogeenlampe, olles neist kõvasti energiasäästlikum.

Kvaliteetne valgus

- Külma energiline valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Halogeen-toruvalgustiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööea toruvalgustid – kestavad kuni 15 aastat
- Sästab kuni 90% energiat

Esiletõstetud tooted

3500 K (LED-lambid)



Selle lambi värvitemperatuur on 3500 K, mis tagab jaheda ja energilise valguse. See on täiuslik meeldiva õhkkonna loomiseks, kui võõrustate sõpru või lõdvestute raamatu seltsis.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus toruvalgusteid tihti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Asendab halogeen-toruvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-toruvalgusti standardne moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-toruvalgustitele.

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõög- või halogeenpirnid

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga reflektor
- Pistikupesa: R7s
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 2460 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,4
- Värvikood: 830 | CCT of 3000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 140 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Pakendi teave

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Toote nimetus: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0,9
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 150 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 17,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 118 mm
- Kogupikkus: 118 mm
- Kogulaius: 42 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 397597

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699774011
- Netokaal: 0,14 kg
- Brutokaal: 0,17 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.461

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com