

PHILIPS

Kohtvalgusti 20 W
MR11 GU4

LED

2700 K

184 lm

25000 h



8718699774059



Koge sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-lambid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt teie mattpinnaga tavalampide asemele.

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lampipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punkvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestes lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi

tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega kohtvalgusti
- Pistikupesa: GU4
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 184 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.4
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 80 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Toote nimetus: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pingeline: 12V AC electronic V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 20 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 2,3 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 40 mm
- Kogupikkus: 39,5 mm
- Kogulaius: 36 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 400 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50
- EPRELi registreerimisnumber: 391909

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699774059
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 3,6 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.414

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com