

PHILIPS

Kohtvalgusti 80 W
PAR16 GU10

LED

2200–2700 K

575 lm

25000 h

hämardatav



8718699774097



Õige valgus loob hetke

Sooja kumaga Philipsi LED-lambid pakuvad hämardatavate LED-ide vallas uut elamust, võimaldades valgust hämardada traditsiooniliste lampide soojade toonideni. Saate muuta funktsionaalse valguse meeldivaks ja hubaseks.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Valgus on rohkem kui valgustus

- Hämardatav

Esiletõstetud tooted

Hõõglambisarnane soe valge valgus

Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks. Sobib täiuslikult kodu stiilseks valgustamiseks

Hämardatav

Seda lambipirni saab kasutada enamiku hämarдитеga, et luua täpselt soovitud õhkkond. Saate hämardada sujuvalt kuni vaid 10% valgustasemeni. Kontrollige hämarдитеga ühilduvuse

tabelist, kas konkreetset hämardit saab selle pirniga kasutada.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 575 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 922-927 | CCT of 2200K–2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 92 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soe kuma

Pakendi teave

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Toote nimetus: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.88
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 80 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 6,2 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 56 mm
- Kogupikkus: 56 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 950 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 387456

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699774097
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.257

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com